

Garant**CNMG 160612, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250170 HB7140-2
GTIN	4067263314967
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Gatunek	HB7140-2
Łamacz wiórów	VM
tolerancja	M
Zastosowanie główne	M
liczba wymian/ostrzy	4
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160612
promień naroża	1,2 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia