

**Klucz hakowy z noskiem, do nakrętek o Ø zewn.: 65/70mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	628400 65/70
GTIN	4020772054403
Klasa artykułu	63Q

Opis**Wykonanie:**

Stal specjalna szlifowane, hartowane i odpuszczane przy oksydowaniu.
klucz hakowy z noskiem wg DIN 1810 A.

Zastosowanie:

Do nakrętek rowkowych DIN 1804 i nakrętek rowkowych do łożysk tocznych DIN 981.

wskazówka:

wielk. 135/145 260/270, grubość odbiega od wymiarów wg DIN. Rozmiar nieuwzględniony w DIN, wymiary podobne do DIN.
długość całkowita: 240 mm

Opis techniczny

oznaczenie producenta	DIN 1810A
do nakrętek o Ø zewn.	65 - 70 mm
długość całkowita	240 mm
typ	1810A
Rodzaj produktu	Klucz hakowy