

**HOLEX®**
**Płytki do wiertel z zastrzeniem HSSE-PM, TiAlN, Ø D: 17 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232286 17
GTIN	4045197593436
Klasa artykułu	22F

**Opis**
**Wykonanie:**

Wymienne ostrze z HSS do uniwersalnego zastosowania. Nie wymaga ostrzenia.

Z łamaczem wiórów. Zaostrome ostrze zapewnia większą stabilność i samoczynne centrowanie.

**wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E PM

kąt wierzchołkowy: 132 stopni

dla elementu podstawowego typu: 13

posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,19 mm/obr,

posuw f w stali INOX > 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,18 mm/obr,

**Opis techniczny**

posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/obr,
dla elementu podstawowego typu	13
Ø D	17 mm
posuw f w stali INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,18 mm/obr,
Seria	Wiertła łopatkowe

Gatunek	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
kąt wierzchołkowy	132 stopni
Liczba ostrzy Z	2