

**HOLEX®**
**Płytki do wiertel z zaostreniem HSSE-PM, TiAlN, Ø D: 12 mm**

**Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 232286 12     |
| GTIN             | 4045197593337 |
| Klasa artykułu   | 22F           |

**Opis**
**Wykonanie:**

Wymienne ostrze z HSS do uniwersalnego zastosowania. Nie wymaga ostrzenia.

Z łamaczem wiórów. Zaostrene ostrze zapewnia większą stabilność i samoczynne centrowanie.

**wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E PM

kąt wierzchołkowy: 132 stopni

dla elementu podstawowego typu: 12

posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/obr,

posuw f w stali INOX > 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/obr,

**Opis techniczny**

|  |                   |
|--|-------------------|
| posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>      | 0,13 mm/obr,      |
| Ø D  | 12 mm             |
| dla elementu podstawowego typu               | 12                |
| posuw f w stali INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,12 mm/obr,      |
| Seria  | Wiertła łopatkowe |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Gatunek                   | TiAlN      |
| Materiał ostrza<br>&nbsp; | HSS E PM   |
| kąt wierzchołkowy         | 132 stopni |
| Liczba ostrzy Z           | 2          |