

Garant GREENPLUS

## Środek do czyszczenia ultradźwiękowego GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AC, kwaśny, Treść: 5l



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	088018 5
GTIN	4067263733140
Klasa artykułu	01L

### Opis

#### Wykonanie:

**Środek do czyszczenia ultradźwiękowego** Garant Green Plus – największa wydajność z maksymalną elastycznością. Pracujesz ze złożonymi geometriami obrabianych przedmiotów i wrażliwymi powierzchniami? W takim razie seria Sonic Cleaner jest stworzona dla Ciebie. Zaprojektowana specjalnie do systemów ultradźwiękowych linia środków czyszczących GARANT GreenPlus zawiera alkaliczne, kwasowe i neutralne środki czyszczące do rozmaitych materiałów i zastosowań. W zależności od wymagań i zabrudzenia, silnie skoncentrowane środki czyszczące można rozcieńczać i są skuteczne już w temperaturze pokojowej. Umożliwia to optymalne wykorzystanie produktu. Ponadto długa trwałość pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Wszystkie preparaty Sonic Cleaner **nie wymagają specjalnego oznakowania, są biodegradowalne, wolne od VOC i nie zawierają krzemianów**. Gwarancja łatwego stosowania w zakładzie, ochrony pracowników oraz środowiska.

Sonic Cleaner AC – **kwaśny, bezwonny** koncentrat czyszczący, stosowany do usuwania rdzy z materiałów żelaznych. Ponadto można usunąć wapno, tlenki i osady mineralne.

#### Zastosowanie:

Do ultradźwiękowych urządzeń do czyszczenia.

Rdza, wapno, tlenki, osady mineralne, oleje i tłuszcze.

#### Pasuje do:

Materiały zostają pokryte molekularną warstwą ochronną, która zapewnia czasową ochronę przed korozją. Nie ma to negatywnego wpływu na późniejsze procesy powlekania lub utwardzania.

## Opis techniczny

pojemność cieczy	5 l
stosunek mieszanki	5-100 %
temperatura przechowywania	20 - 80 °C
wartość pH	2,2
Zrównoważony rozwój	GARANT GreenPlus
Atrybut nazwy produktu	kwaśny
Rodzaj produktu	Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego