

HOLEX®
Płytki do wiertel z zaostreniem HSSE-PM, TiAlN, Ø D: 12,5 mm

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 232286 12,5 |
| GTIN | 4045197593344 |
| Klasa artykułu | 22F |

Opis
Wykonanie:

Wymienne ostrze z HSS do uniwersalnego zastosowania. Nie wymaga ostrzenia.

Z łamaczem wiórów. Zaostrene ostrze zapewnia większą stabilność i samoczynne centrowanie.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Materiał ostrza

 : HSS E PM

kąt wierzchołkowy: 132 stopni

dla elementu podstawowego typu: 12

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,13 mm/obr,

posuw f w stali INOX > 900 N/mm²: 0,12 mm/obr,

Opis techniczny

| | |
|--|-------------------|
| posuw f w stali INOX > 900 N/mm ² | 0,12 mm/obr, |
| Ø D | 12,5 mm |
| posuw f w stali < 900 N/mm ² | 0,13 mm/obr, |
| dla elementu podstawowego typu | 12 |
| Seria | Wiertła łopatkowe |

| | |
|---------------------------|------------|
| Gatunek | TiAlN |
| Materiał ostrza | HSS E PM |
| kąt wierzchołkowy | 132 stopni |
| Liczba ostrzy Z | 2 |