

HEDI

Bębny kablowe z tworzywa sztucznego, typ: 50R



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081103 50R
GTIN	4003644024186
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Bębny kablowe HEDI® są synonimem jakości „Made in Germany” i trwałości. Korpus bębna własnego projektu zapewniają optymalne prowadzenie przewodów. Zintegrowany wyłącznik obrotów zapobiega przypadkowemu obracaniu się bębna. Wszystkie bębny kablowe są wyposażone w wyłączniki termiczne.

Kompaktowe i wysokiej jakości plastikowe bębny kablowe HEDI® w całości z tworzywa sztucznego o średnicy bębna 250 mm oraz ergonomicznych i bezpiecznych funkcjach.

- **Nachylenie pod kątem 7 stopni zapewnia większą dowolność podłoża i wygodę noszenia.**
- **Zdejmowany uchwyt przewodu i prowadnik kablowy zapewniają optymalne prowadzenie kabli.**
- **Możliwość prostego montażu na ścianie.**

Krótkotrwałe zastosowanie na zewnątrz jest dozwolone.

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniami ciał obcych o $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Opis techniczny

Dostępny system diagnostyczny	tak
-------------------------------	-----

materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
klasa przewodu	H05RR-F
moc znamionowa w stanie rozwiniętym	3500 (16 A) W
rodzaj przewodu	3G1,5
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
długość przewodu	50 m
kolor kabla	czarny
stopień ochrony IP	IP 44
liczba gniazd wtykowych	3
napięcie znamionowe	250 V
materiał kabla	guma
Rodzaj produktu	Bębny kablowe