

HEDI

Bębny kablowe z tworzywa sztucznego dla państw F, B, PL i CZ, Typ: 25V



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081119 25V
GTIN	4003644024827
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Bębny kablowe HEDI® są synonimem jakości „Made in Germany” i trwałości. Korpus bębna własnego projektu zapewniają optymalne prowadzenie przewodów. Zintegrowany wyłącznik obrotów zapobiega przypadkowemu obracaniu się bębna. Wszystkie bębny kablowe są wyposażone w wyłączniki termiczne.

Niedrogie, w pełni plastikowe bębny kablowe HEDI® o średnicy bębna 250 mm.

- **Nachylenie pod kątem 3 stopni zapewnia większą swobodę ruchów i wygodę noszenia.**
- **Możliwość prostego montażu na ścianie.**

Z gniazdami wtykowymi zgodnymi z przepisami **Francji, Belgii, Polski i Czech.**

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing < 12$ mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

Opis techniczny

napięcie znamionowe	250 V
kolor kabla	czerwony
stopień ochrony IP	IP20

moc znamionowa w stanie rozwiniętym	3500 (16 A) W
rodzaj przewodu	3G1,5
liczba gniazd wtykowych	4
materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
materiał kabla	PVC
długość przewodu	25 m
Dostępny system diagnostyczny	nie
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
klasa przewodu	H05VV-F
Rodzaj produktu	Bębny kablowe