

**X.LT..ER-D41, SC6525, wielkość płytek skrawających: 06 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221927 06
GTIN	
Klasa artykułu	28E

Opis**Wykonanie:**

Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

posuw f_z na ząb: 0,2 - 2,5 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XPLT060308-ER-D41

typ: ST1400

promień naroża: 0,8 mm

Promień programowany przy $a_{p,max}$: 1,37 mm

Opis techniczny

wielkość płytek skrawających	0,6
typ	ST1400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XPLT060308-ER-D41
Promień programowany przy $a_{p,max}$	1,37 mm
promień naroża	0,8 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,9 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	0,9 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Gatunek	SC6525
Materiał ostrza 	HM
posuw f_z na ząb	0,2 - 2,5 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania