

Garant**Klucze nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene, rozwartość klucza: 9mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 622152 9 |
| GTIN | 4067263012634 |
| Klasa artykułu | 61C |

Opis**Wykonanie:**

Ergonomicznie ukształtowany **uchwyt** z przyczepną powłoką **Haptoprene** i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia niklowana i chromowana. **Od rozm. 8 z 6-kątem do wspomagania kluczem.**

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| długość grotu | 140 mm |
| długość całkowita | 253 mm |
| rozwartość klucza | 9 mm |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | 13 mm |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® |
| uchwyt kształtowy | ergonomiczna, prosta |
| materiał grotu | Stal chromowo-wanadowa |
| materiał uchwyty | 2-komponentowe tworzywo Haptoprene |
| powierzchnia grotu | niklowana i chromowana |
| grot i uchwyt rozłączne | nie |

z przedłużaczem (-ami) grota

nie

Rodzaj produktu

Klucze nasadowe