

HOLEX®
Płytki do wiertel z zastrzeniem HSSE-PM, TiAlN, Ø D: 26,5 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	232286 26,5
GTIN	4045197607973
Klasa artykułu	22F

Opis
Wykonanie:

Wymienne ostrze z HSS do uniwersalnego zastosowania. Nie wymaga ostrzenia.

Z łamaczem wiórów. Zaostrome ostrze zapewnia większą stabilność i samoczynne centrowanie.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Materiał ostrza

 : HSS E PM

kąt wierzchołkowy: 132 stopni

dla elementu podstawowego typu: 25

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,34 mm/obr,

posuw f w stali INOX > 900 N/mm²: 0,24 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,34 mm/obr,
dla elementu podstawowego typu	25
Ø D	26,5 mm
posuw f w stali INOX > 900 N/mm ²	0,24 mm/obr,
Seria	Wiertła łopatkowe

Gatunek	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS E PM
kąt wierzchołkowy	132 stopni
Liczba ostrzy Z	2