

Garant

Wkrętaki do śrub z główką Phillips, krótkie, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene®, wielkość gniazda krzyżowego: 0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	667722 0
GTIN	4067263013716
Klasa artykułu	61F

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany **uchwyt** z przyczepną powłoką **Haptoprene®** i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.

Opis techniczny

sześciokąt napędowy	nie
długość całkowita	90 mm
długość grotu	25 mm
do śrub o Ø	do 2 mm
końcówka grotu	czarny
materiał	Stal chromowo-wanadowa
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
wykonanie chwytu	Okrągłe
końcówka do pobijania	nie
materiał uchwytu	2-komponentowa Haptoprene®

Karta danych

powierzchnia	niklowane, chromowane
wkręta z krótkim grotem	tak
zmniejszona $\varnothing$ grotu z przodu	nie
Rodzaj produktu	Wkręta