

HOLEX®**Płytki do wiertel z zaostreniem HSSE-PM, TiAlN, Ø D: 14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232286 14
GTIN	4045197593375
Klasa artykułu	22F

Opis**Wykonanie:**

Wymienne ostrze z HSS do uniwersalnego zastosowania. Nie wymaga ostrzenia.

Z łamaczem wiórów. Zaostrene ostrze zapewnia większą stabilność i samoczynne centrowanie.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Materiał ostrza

 : HSS E PM

kąt wierzchołkowy: 132 stopni

dla elementu podstawowego typu: 13

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,19 mm/obr,

posuw f w stali INOX > 900 N/mm²: 0,18 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,19 mm/obr,
Ø D	14 mm
posuw f w stali INOX > 900 N/mm ²	0,18 mm/obr,
dla elementu podstawowego typu	13
Seria	Wiertła łopatkowe

Gatunek	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS E PM
kąt wierzchołkowy	132 stopni
Liczba ostrzy Z	2