

Garant

**Oprawki termokurczliwe Ze szczelinami kanalików chłodziwa, SK 40 A = 130,
Ø mocowania D1: 4mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302364 4
GTIN	4067263014324
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **Stal żaroodporna.**
- **Z 4 szczelinami kanalików chłodziwa w otworze mocującym.**
- **Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**
- **Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.**

Zalety:

Lepsze chłodzenie bezpośrednio na chwycie narzędzia. **Ułatwia luzowanie narzędzi o małych średnicach.**

Zastosowanie:

Do mocowania frezów i wiertel z chwytym walcowym w tolerancji h6. Do przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308800, klucze mocujące AB nr 308820–308835.

Opis techniczny

Ø zewn. D	17 mm
Ø D ₂	12 mm
Ø mocowania D ₁	4 mm
wymiar A długości wysięgu	130 mm
adapter	SK 40 A = 130

Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
z otworem na Balluffchip	tak
Otwór kanalika chłodzącego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki hydrauliczne