

**Garant****Stożkowe uchwyty zaciskowe, HSK-A 63 A = 100, Ø mocowania D1: 14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304309 14
GTIN	4067263014515
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

**GARANT:** wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!).

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

**wskazówka:**

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

**Opis techniczny**

Ø zewn. D	44 mm
wymiar A długości wysięgu	100 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	14 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	12
adapter	HSK-A 63 A = 100
Norma na uchwyt	DIN 69893

Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

---

## Akcesoria

Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 12 mm	309900 12
--	-----------