

**X.LT..ER-D41, X400, wielkość płytek skrawających: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221925 12
GTIN	
Klasa artykułu	28F

Opis**Wykonanie:**

Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

posuw f_z na ząb: 0,2 - 1,8 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDLW120508-SR-D

typ: ST1400

promień naroża: 0,8 mm

Promień programowany przy $a_{p,max}$: 2,5 mm

Opis techniczny

typ	ST1400
wielkość płytek skrawających	12
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDLW120508-SR-D
Promień programowany przy $a_{p,max}$	2,5 mm
promień naroża	0,8 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	2,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	2,5 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Gatunek	X400
Materiał ostrza 	HM
posuw f_z na ząb	0,2 - 1,8 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania