



Oprawki narzędziowe, kształt B2, promieniowe, lewe, krótkie, Ø chwytu d1: 50mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319017 50
GTIN	4067263201151
Klasa artykułu	32V

Opis

Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, arkusz 2.

Opis techniczny

h_1	32 mm
h_2	41 mm
Ø chwytu dD ₁	50 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 50
l_2	55 mm
b_1	100 mm

Karta danych

b_2	50 mm
h_5	36 mm
l_1	30 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI