

HOLEX

Oprawki narzędziowe, kształt B1, promieniowe, prawe, krótkie, Ø chwytu d1: 50mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319007 50
GTIN	4067263201106
Klasa artykułu	32V

Opis

Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

b ₂	50 mm
h ₁	32 mm
h ₂	41 mm
h ₅	36 mm
b ₁	100 mm
l ₂	55 mm

Ø chwytu dD ₁	50 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 50
l ₁	30 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI