

HOLEX

Oprawki narzędziowe, kształt B3, promieniowe, prawe, krótkie, Ø chwytu d1: 20mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319027 20
GTIN	4067263201175
Klasa artykułu	32V

Opis

Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

l_2	30 mm
b_1	55 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 20
Ø chwytu dD ₁	20 mm
h_1	16 mm
h_2	22 mm

h_5	25 mm
h_6	30 mm
b_2	30 mm
l_1	16 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI