

Garant**Stemple czworokątne metryczne Ø d = 16 mm, WC/C, 4-kątne: 7mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293057 7
GTIN	4067263201427
Klasa artykułu	29L

Opis**Wykonanie:**

Z powłoką o dużej odporności na ścieranie (węgiel wolframu/tlenek węgla). Zoptymalizowana geometria ostrza (kształt zaokrąglony) do przeciągania profilowego w stalach nierdzewnych.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili **w jednej operacji.**

Pasuje do:

Oprawki do stempli nr 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

wskazówka:

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.**

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
rozwartość klucza	7 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm
tolerancja	od + 0,08 do + 0,1 mm

L	15 mm
profil	4-kątne
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
powłoka	WC/C
Rodzaj produktu	Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego