

**Głowice frezarskie 47,5° MFPN45, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 63/6mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 222800 63/6   |
| GTIN             | 4960664602490 |
| Klasa artykułu   | 250           |

**Opis****Wykonanie:**

Wysokowydajne głowice z 2-stronnymi, wielobocznymi płytkami skrawającymi. Połączenie kąta przyłożenia, wykonania przestrzeni na wióry oraz geometrii i kąta ostrza płytek skrawających zapewnia bardzo dobrą wydajność skrawania, odprowadzanie wiórów, trwałość i niskie siły skrawania, a tym samym wysoką ekonomiczność.

**Opis techniczny**

|  |           |
|--|-----------|
| pasująca wymienna płytka skrawająca                | PN.. 1205 |
| Ø ostrzy $D_c$                                     | 63 mm     |
| Ø otworu uchwytu                                   | 22 mm     |
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ | 6 mm      |
| śruba mocująca płytki obracane                     | 229701    |
| długość całkowita $L_{\text{ges}}$                 | 40 mm     |
| maksymalna Ø zewn. $D_{\text{maks.}}$              | 76 mm     |
| Liczba ostrzy Z                                    | 6         |
| wykonanie chwytu                                   | z otworem |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Kąt ustawienia κ      | 47,5 stopni           |
| chłodzenie wewnętrzne | nie                   |
| Strategia skrawania   | HPC                   |
| Rodzaj produktu       | Głowice do planowania |

---

## Akcesoria

|                |        |
|----------------|--------|
| Śruby mocujące | 229701 |
|----------------|--------|