



Głowice frezarskie 47,5° MFPN45, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 80/5 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 222800 80/5 |
| GTIN | 4960664602360 |
| Klasa artykułu | 250 |

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne głowice z 2-stronnymi, wielobocznymi płytkami skrawającymi. Połączenie kąta przyłożenia, wykonania przestrzeni na wióry oraz geometrii i kąta ostrza płytek skrawających zapewnia bardzo dobrą wydajność skrawania, odprowadzanie wiórów, trwałość i niskie siły skrawania, a tym samym wysoką ekonomiczność.

Kąt ustawienia κ : 47,5 stopni

chłodzenie wewnętrzne: false

Strategia skrawania: HPC

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 6 mm

maksymalna Ø zewn. $D_{\text{maks.}}$: 93 mm

długość całkowita $L_{\text{ges.}}$: 50 mm

Ø otworu uchwyty: 27 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: PN.. 1205

śruba mocująca płytki obracane: 229700

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------|--------|
| płytki podporowa | 229750 |
| śruba mocująca płytki obracane | 229700 |
| Ø ostrzy D_c | 80 mm |

| | |
|--|-----------------------|
| Ø otworu uchwyty | 27 mm |
| śruba mocująca płytkę podporową | 229702 (SW5; 6,0 Nm) |
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ | 6 mm |
| długość całkowita L_{ges} | 50 mm |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | PN.. 1205 |
| maksymalna Ø zewn. $D_{\text{maks.}}$ | 93 mm |
| Liczba ostrzy Z | 5 |
| Seria | Głowice do planowania |
| wykonanie chwytu | z otworem |
| Kąt ustawienia κ | 47,5 stopni |
| chłodzenie wewnętrzne | false |
| Strategia skrawania | HPC |

Akcesoria

| | |
|------------------|--------|
| Śruby mocujące | 229700 |
| płytki podporowe | 229750 |
| Śruby mocujące | 229702 |