

**PNMU 1205 ANER-SM, CA6535, Typ: S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222819 S
GTIN	4960664686520
Klasa artykułu	25A

Opis**wskazówka:**Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.posuw f_z na ząb: 0,06 – 0,15 mm**Opis techniczny**

posuw f_z na ząb	0,06 – 0,15 mm
typ	S
liczba wymian/ostrzy	10
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	PNMU 1205 ANER-SM
Gatunek	CA6535
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	240 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		