

**Głowice frezarskie 47,5° MFPN45, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 200/14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222800 200/14
GTIN	4960664602476
Klasa artykułu	250

**Opis****Wykonanie:**

Wysokowydajne głowice z 2-stronnymi, wielobocznymi płytkami skrawającymi. Połączenie kąta przyłożenia, wykonania przestrzeni na wióry oraz geometrii i kąta ostrza płytek skrawających zapewnia bardzo dobrą wydajność skrawania, odprowadzanie wiórów, trwałość i niskie siły skrawania, a tym samym wysoką ekonomiczność.

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 47,5 stopni

chłodzenie wewnętrzne: false

Strategia skrawania: HPC

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p\text{maks.}}$ : 6 mm

maksymalna Ø zewn.  $D_{\text{maks.}}$ : 213 mm

długość całkowita  $L_{\text{ges.}}$ : 63 mm

Ø otworu uchwyty: 60 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: PN.. 1205

śruba mocująca płytki obracane: 229700

**Opis techniczny**

śruba mocująca płytki obracane	229700
Ø ostrzy $D_c$	200 mm
Ø otworu uchwyty	60 mm

pasująca wymienna płytko skrawająca	PN.. 1205
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	6 mm
długość całkowita $L_{\text{ges}}$	63 mm
maksymalna $\varnothing$ zewn. $D_{\text{maks.}}$	213 mm
Liczba ostrzy Z	14
Seria	Głowice do planowania
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia $\kappa$	47,5 stopni
chłodzenie wewnętrzne	false
Strategia skrawania	HPC

## Akcesoria

Śruby mocujące	229700
----------------	--------