

**HOLEX®**
**Płytki do wiertel z zaostreniem HSSE-PM, TiAlN, Ø D: 53 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232286 53
GTIN	4045197593863
Klasa artykułu	22F

**Opis**
**Wykonanie:**

Wymienne ostrze z HSS do uniwersalnego zastosowania. Nie wymaga ostrzenia.

Z łamaczem wiórów. Zaostrene ostrze zapewnia większą stabilność i samoczynne centrowanie.

**wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E PM

kąt wierzchołkowy: 132 stopni

dla elementu podstawowego typu: 48

posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,5 mm/obr,

posuw f w stali INOX > 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,36 mm/obr,

**Opis techniczny**

Ø D	53 mm
dla elementu podstawowego typu	48
posuw f w stali INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,36 mm/obr,
posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,5 mm/obr,
Seria	Wiertła łopatkowe

Gatunek	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
kąt wierzchołkowy	132 stopni
Liczba ostrzy Z	2