

Garant**XDLT 120408 ER, HU7810, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212966 ALU
GTIN	4045197581723
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,5-1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

posuw f_z na ząb: 1 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDLT 120408 ER

typ: ALU

promień naroża: 0,8 mm

Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$: 2,6 mm

Opis techniczny

typ	ALU
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDLT 120408 ER
Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$	2,6 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HU7810
Materiał ostrza	HM

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	1,8 mm
posuw f_z na ząb	1 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania