



Wykrętaki do śrub o wąskich rowkach, Typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	082860 1
GTIN	4012929450107
Klasa artykułu	04D

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główka 4-kątna do założenia pokręteł itp.

Zastosowanie:

Do wykręcania zerwanych śrub z gwintem prawym (średnice otworów wstępnych zob. tabela; wykrętak obracać w lewo).

wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.

Ø wiercenia wstępnego: 1,8 mm

do śrub/sworzni: M3 - M4

pasują do: stal

Opis techniczny

do śrub/sworzni	M3 - M4
Ø wiercenia wstępnego	1,8 mm
typ	1
pasują do	stal