

**Głowice frezarskie 75° MSRS, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 160/8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	224000 160/8
GTIN	4960664533053
Klasa artykułu	25P

Opis**Wykonanie:**

Głowica frezowa z normalną i wąską podziałką zębów.

Zastosowanie:

Głębokości skrawania do 12 mm i duże posuwy zapewniają wydajną obróbkę zgrubną. Nowy kształt karbu w płytkach skrawających powoduje znaczne zmniejszenie nacisku przy skrawaniu i tym samym również skłonności do wibracji. Dzięki temu można zwiększyć szerokość roboczą oraz wyraźnie zwiększyć objętość wióra w jednostce czasu.

Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	12 mm
Ø otworu uchwytu	40 mm
śruba do kasety	229704
pasująca wymienna płytka skrawająca	SP.. 1806
śruba mocująca płytki obracane	229703 (T25; 7,5 Nm)
maksymalna Ø zewn. D_{maks}	167 mm
długość całkowita L_{ges}	60 mm
kasety	229765

Ø ostrzy D _c	160 mm
Liczba ostrzy Z	8
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	75 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Głowice do planowania

Akcesoria

Śruby mocujące	229704
Śruby mocujące	229703
kasety	229765