

Garant**XDLW 120408 SR, HB7525, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212972 ST1400
GTIN	4045197581761
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,5-1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

posuw f_z na ząb: 1 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDLW 120408 SR

typ: ST1400

promień naroża: 0,8 mm

Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$: 2,6 mm

Opis techniczny

typ	ST1400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDLW 120408 SR
Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$	2,6 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7525
Materiał ostrza	HM

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	1,8 mm
posuw f_z na ząb	1 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania