



## Wykrętaki do śrub o wąskich rowkach, Typ: 2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	082860 2
GTIN	2050001695352
Klasa artykułu	04D

### Opis

#### Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główka 4-kątna do założenia pokręteł itp.

#### Zastosowanie:

Do wykręcania zerwanych śrub z gwintem prawym (średnice otworów wstępnych zob. tabela; wykrętak obracać w lewo).

#### Pasuje do:

stal

#### wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.

### Opis techniczny

Ø wiercenia wstępnego	3,2 mm
do śrub/sworzni	M5 – M7
typ	2
pasują do	stal
Rodzaj produktu	Wykrętak śrub