


**SPMT 1806 EDSR-NB3T, PR1210, Typ: GG**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	224029 GG
GTIN	4960664609154
Klasa artykułu	25A

**Opis**
**Wykonanie:**

Specjalna geometria płytek skrawających zapewnia mniejsze siły skrawania i lepsze łamanie wióra. Wszystkie typy z **ostrzami Wiper**, umożliwiającymi stosowanie wysokich posuwów.

**Zastosowanie:**

NB2T / NB3T: zwłaszcza do **skrawania precyzyjnego**, wysokiej wydajności skrawania i dużych posuwów.

**wskazówka:**

**Głowice są uzbrajane naprzemiennie jednakową liczbą płytek skrawających typu NB2 i NB3.** Zwracać uwagę na wskazówki dotyczące przyporządkowania, umieszczone na korpusie.

Zalecana wartość dla  $a_e = 1 \times D$ .

zastosowanie: zgrubne

posuw  $f_z$  na ząb: 0,06 - 0,25 mm

**Opis techniczny**

posuw $f_z$ na ząb	0,06 - 0,25 mm
typ	GG
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SPMT 1806 EDSR-NB3T

Gatunek	PR1210
Materiał ostrza	HM
zastosowanie	zgrubne
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	180 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		