



## Wykrętaki do śrub o szerokich rowkach, typ: 4



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	082862 4
GTIN	4018754042050
Klasa artykułu	04D

### Opis

#### Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główna 4-kątna do założenia pokręteł itp.

szerokie rowki przeznaczone zwłaszcza do miękkich materiałów (aluminium, mosiądz, VA).

#### Zastosowanie:

Do wykręcania zerwanych śrub z gwintem prawym (średnice otworów wstępnych zob. tabela; wykrętak obracać w lewo).

#### Pasuje do :

Aluminium, mosiądz, stal INOX.

#### wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.

Ø wiercenia wstępnego: 6,4 mm

do śrub/sworzni: M10 – M12

### Opis techniczny

typ	4
do śrub/sworzni	M10 – M12
Ø wiercenia wstępnego	6,4 mm