



## Głowice frezarskie do narożników 90° MEW, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 40/4 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	225210 40/4
GTIN	4960664648672
Klasa artykułu	250

### Opis

#### Wykonanie:

#### Ekonomiczne, z 4 ostrzami.

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Zastosowanie frezu: Wcinanie

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p\text{maks.}}$ : 15 mm

długość całkowita  $L_{\text{ges.}}$ : 40 mm

Ø otworu uchwyty: 16 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: LOMU..

wielkość płytek skrawających: 15

śruba mocująca płytki obracane: 229714 (15IP; 3,5 Nm)

### Opis techniczny

wielkość płytek skrawających	15
Ø otworu uchwyty	16 mm
śruba mocująca płytki obracane	229714 (15IP; 3,5 Nm)
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	15 mm

pasująca wymienna płytko skrawająca	LOMU..
Ø ostrzy $D_c$	40 mm
długość całkowita $L_{ges}$	40 mm
Liczba ostrzy Z	4
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak

## Akcesoria

Śruby mocujące	229714
----------------	--------