

**LOMU...12ER-GM, PR1525, wielkość płytek skrawających: 15****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	225226 15
GTIN	4960664685783
Klasa artykułu	25A

Opis**Wykonanie:**

Płytki skrawające z powłoką MEGACOAT, z 4 ostrzami – przez dwustronne wykonanie. Duży, osiowy kąt natarcia, maks. 10°, znacznie zmniejsza siłę skrawania.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e=0,3 \times D$.

posuw f_z na ząb: 0,06 - 0,25 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: LOMU...12ER-GM

typ: ST1400

promień naroża: 1,2 mm

Opis techniczny

typ	ST1400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	LOMU...12ER-GM
promień naroża	1,2 mm
Gatunek	PR1525
Materiał ostrza	HM

posuw f_z na ząb	0,06 - 0,25 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania