

**Pogłębiacz frezujący KOMET®, chwyt Weldon, Typ: M6N****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216660 M6N
GTIN	4047109191310
Klasa artykułu	24D

Opis**Zastosowanie:**

Do wykonywania pogłębień pod łby walcowe śrub wg DIN 74, arkusz 2, od M8 z chłodzeniem wewnętrznym.

Opis techniczny

Ø chwytu D_s h6	16 mm
śruby z łbem walcowym wg DIN	M6
śruby mocujące	239652 6IP1 (1,0 Nm)
Ø zagłębienia D_1 H13	11 mm
płytki skrawające nr 216780 – 216910; nr 216950	10-010 / 110
Ø minimalna $d_{min.}$	6,4 mm
maksymalna głębokość zagłębienia I	10 mm
Liczba ostrzy Z	1
pasująca wymienna płytka skrawająca	WOEX
Liczba płytek skrawających	1
długość całkowita L_{ges}	80 mm
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Pogłębiacze frezujące

Aksesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus10 -elem. napęd 6IP1

239652 6IP1