



Wykrętaki do śrub o wąskich rowkach, Typ: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	082860 3
GTIN	2050001695369
Klasa artykułu	04D

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główka 4-kątna do założenia pokręteł itp.

Zastosowanie:

Do wykręcania zerwanych śrub z gwintem prawym (średnice otworów wstępnych zob. tabela; wykrętak obracać w lewo).

Pasuje do:

stal

wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.

Opis techniczny

Ø wiercenia wstępnego	4,5 mm
do śrub/sworzni	M8 - M10
typ	3
pasują do	stal
Rodzaj produktu	Wykrętak śrub