

**LOMU...08ER-GH, PR1525, wielkość płytek skrawających: 15****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	225227 15
GTIN	4960664648931
Klasa artykułu	25A

Opis**Wykonanie:**

Płytki skrawające z powłoką MEGACOAT, z 4 ostrzami – przez dwustronne wykonanie. Duży, osiowy kąt natarcia, maks. 10°, znacznie zmniejsza siłę skrawania.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e=0,3 \times D$.

posuw f_z na ząb: 0,06 - 0,3 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: LOMU...04ER-GM

typ: ST1400

promień naroża: 0,8 mm

Opis techniczny

typ	ST1400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	LOMU...04ER-GM
promień naroża	0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	15 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	15 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Gatunek	PR1525
Materiał ostrza 	HM
posuw f_z na ząb	0,06 - 0,3 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania