



Głowice frezarskie do narożników 90° MEW, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 28/3Lmm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	225200 28/3L
GTIN	4960664648177
Klasa artykułu	250

Opis

Wykonanie:
Ekonomiczne, z 4 ostrzami.

Opis techniczny

wielkość płytek skrawających	10
Długość wysięgu L_1	29 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	10 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	LOMU..
długość całkowita L_{ges}	120 mm
Ø ostrzy D_c	28 mm
Ø chwytu D_s, h_6	25 mm
śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Liczba ostrzy Z	3
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------