


**LOMU...04ER-GM, PR1525, wielkość płytek skrawających: 15**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	225220 15
GTIN	4960664685776
Klasa artykułu	25A

**Opis**
**Wykonanie:**

Płytki skrawające z powłoką MEGACOAT, z 4 ostrzami – przez dwustronne wykonanie. Duży, osiowy kąt natarcia, maks. 10°, znacznie zmniejsza siłę skrawania.

**wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne dla  $a_e=0,3 \times D$ .

posuw  $f_z$  na ząb: 0,06 - 0,25 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: LOMU...04ER-GM

typ: ST1400

promień naroża: 0,4 mm

**Opis techniczny**

typ	ST1400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	LOMU...04ER-GM
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	PR1525
Materiał ostrza	HM

&nbsp;

posuw $f_z$ na ząb	0,06 - 0,25 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania