

**Pogłębiacz frezujący KOMET®, chwyt Weldon, Typ: M12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216660 M12
GTIN	4047109013131
Klasa artykułu	24D

Opis**Zastosowanie:**

Do wykonywania pogłębień pod łby walcowe śrub wg DIN 74, arkusz 2, od M8 z chłodzeniem wewnętrznym.

Opis techniczny

Ø zagłębienia D ₁ H13	20 mm
Ø minimalna d _{min.}	13 mm
śruby mocujące	239652 8IP2 (1,3 Nm)
płytki skrawające nr 216780 – 216910; nr 216950	24-010 / 110
śruby z łbem walcowym wg DIN	M12
Ø chwytu D _s h6	25 mm
maksymalna głębokość zagłębienia l	20 mm
Liczba ostrzy Z	1
pasująca wymienna płytka skrawająca	WOEX
Liczba płytek skrawających	1
długość całkowita L _{ges}	100 mm
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Pogłębiacze frezujące

Aksesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus10 -elem. napęd 8IP2

239652 8IP2