



## Głowice frezarskie do narożników 90° MEW, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/4mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	225200 32/4
GTIN	4960664648214
Klasa artykułu	250

### Opis

**Wykonanie:**  
**Ekonomiczne, z 4 ostrzami.**

### Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	10 mm
długość całkowita $L_{\text{ges}}$	130 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	LOMU..
śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
wielkość płytek skrawających	10
Ø ostrzy $D_c$	32 mm
Ø chwytu $D_s$ h6	32 mm
Długość wysięgu $L_1$	40 mm
Liczba ostrzy Z	4
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

---

## Akcesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------