

**Płytki skrawająca KOMET Unisix®, BK7710, oznaczenie, typ W29: 34-110****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216950 34-110
GTIN	2050002046740
Klasa artykułu	24T

**Opis****Pasuje do :**

Frezów do pogłębiania z płytkami skrawającymi nr 216660.

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 06T304

promień naroża: 0,4 mm

**Opis techniczny**

Nazwa	34-110
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 06T304
promień naroża	0,4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6 mm
liczba wymian/ostrzy	3
współczynnik korekcyjny $f_z$	2,5
Gatunek	BK7710

Materiał ostrza  
&nbsp;

HM

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania