



## Głowice frezarskie 90° MFWN, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 50/3 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	225600 50/3
GTIN	4960664647392
Klasa artykułu	250

### Opis

#### Wykonanie:

Frezy z 2-stronnymi płytkami skrawającymi.

Połączenie kąta przyłożenia, wykonania przestrzeni na wióry oraz geometrii i kąta ostrza płytek skrawających zapewniają bardzo dobrą wydajność skrawania, odprowadzanie wiórów, trwałość i niskie siły skrawania, a tym samym wysoką ekonomiczność.

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Zastosowanie frezu: Wcinanie

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p,max.}$ : 8 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 30 mm

długość całkowita  $L_{ges.}$ : 110 mm

Ø chwytu  $D_s$  h6: 32 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: WNMU 0806..

śruba mocująca płytki obracane: 229700 (T15; 4,2 Nm)

### Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$	8 mm
długość całkowita $L_{ges.}$	110 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	WNMU 0806..
Długość wysięgu $L_1$	30 mm
Ø chwytu $D_s$ h6	32 mm

Ø ostrzy D <sub>c</sub>	50 mm
śruba mocująca płytki obracane	229700 (T15; 4,2 Nm)
Liczba ostrzy Z	3
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak

---

## Akcesoria

Śruby mocujące	229700
----------------	--------