

**Płytki skrawająca KOMET Unisix®, BK8425, oznaczenie, typ W29: 42-010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216850 42-010
GTIN	2050001102607
Klasa artykułu	24T

Opis**Pasuje do :**

Frezów do pogłębiania z płytkami skrawającymi nr 216660.

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 080404

promień naroża: 0,4 mm

Opis techniczny

Nazwa	42-010
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 080404
promień naroża	0,4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	8 mm
liczba wymian/ostrzy	3
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Gatunek	BK8425

Materiał ostrza

HM

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania