



Pogłębiacze 180°, chwyt Weldon, Ø zagłębienia D: 15 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	217160 15
GTIN	4045197685315
Klasa artykułu	210

Opis

Norma:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 1,2** z grotem nr**674252, wielk. 8IP**.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Wymiana narzędzi: PowerCard

kąt pogłębiania: 180 stopni

śruby z łbem walcowym wg DIN: M8

Liczba ostrzy Z: 2

Ø minimalna $d_{min.}$: 5 mm

Długość wysięgu L_1 : 30 mm

długość całkowita L_{ges} : 92 mm

Ø chwytu D_s h6: 12 mm

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	92 mm
Ø chwytu D_s h6	12 mm
śruby z łbem walcowym wg DIN	M8
Ø minimalna $d_{min.}$	5 mm
Długość wysięgu L_1	30 mm
Ø zagłębienia D	15 mm
śruba mocująca płytki obracane	219842 (8IP; 1,2 Nm)

Liczba ostrzy Z	2
pasująca wymienna płytka skrawająca	260142 HB725
Seria	Pogłębiacze
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
kąt pogłębiania	180 stopni

Akcesoria

Śruby mocujące	219842
Wkrętki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 N·m	211750 1,2