



Wykrętaki do śrub o wąskich rowkach, typ: 4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	082860 4
GTIN	2050001695376
Klasa artykułu	04D

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główka 4-kątna do założenia pokręteł itp.

małe rowki.

Zastosowanie:

Do wykręcania zerwanych śrub z gwintem prawym (średnice otworów wstępnych zob. tabela; wykrętak obracać w lewo).

Pasuje do :

stal

wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.

Ø wiercenia wstępnego: 6,5 mm

do śrub/sworzni: M11 – M14

Opis techniczny

do śrub/sworzni	M11 – M14
typ	4
Ø wiercenia wstępnego	6,5 mm