

**Płytki skrawająca KOMET Unisix®, BK7710, oznaczenie, typ W29: 10-110****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216950 10-110
GTIN	2050002046726
Klasa artykułu	24T

Opis**Pasuje do :**

Frezów do pogłębiania z płytkami skrawającymi nr 216660.

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 030204

promień naroża: 0,4 mm

Opis techniczny

Nazwa	10-110
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 030204
promień naroża	0,4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs}$ przy obcinaniu	3 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	3 mm
liczba wymian/ostrzy	3
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Gatunek	BK7710

Materiał ostrza

HM

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania