



## Pogłębiacze 180°, chwyt Weldon, Ø zagłębienia D: 35 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	217160 35
GTIN	4045197552709
Klasa artykułu	210

### Opis

#### Norma:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

#### wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 3,2** z grotem nr**674252, wielk. 8IP**.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Wymiana narzędzi: PowerCard

kąt pogłębiania: 180 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Ø minimalna  $d_{min.}$ : 17 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 60 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 140 mm

Ø chwytu  $D_s$   $h_6$ : 25 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: 260150 HB725

### Opis techniczny

Długość wysięgu $L_1$	60 mm
Ø chwytu $D_s$ $h_6$	25 mm
Ø minimalna $d_{min.}$	17 mm
śruba mocująca płytki obracane	219844 (15IP; 3,0 Nm)
długość całkowita $L_{ges}$	140 mm
Ø zagłębienia D	35 mm
Liczba ostrzy Z	2

pasująca wymienna płytko skrawająca	260150 HB725
Seria	Pogłębiacze
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
kąt pogłębiania	180 stopni

## Akcesoria

Śruby mocujące	219844
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 N·m	211750 3,0
Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP