

Garant
ONMU 05T6 ANER, HB7510, Typ: ST1400


Dane zamówienia

Numer katalogowy	213430 ST1400
GTIN	4045197605948
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

dwustronne płytki skrawające z 2×8 ostrzami.

Zalecenie:

W celu uzyskania najwyższej jakości powierzchni wybrać tolerancję płytek E i połączyć z płytką skrawającą do obróbki wykańczającej (jedną lub więcej).

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}: 3 \text{ mm}$

typ: ST1400

posuw f_z na ząb: 0,25 mm

Opis techniczny

typ	ST1400
posuw f_z na ząb	0,25 mm
liczba wymian/ostrzy	16
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ONMU 05T6 ANER

Gatunek	HB7510
Materiał ostrza	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		