

Garant**Głowice frezarskie do płasz. 45°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 160/7mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	213890 160/7
GTIN	4045197666574
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

Głowice frezarskie do płaszczyzn 45° o zmiennej podziałce, zapewniającej spokojną pracę. Precyzyjne mocowanie płytek skrawających na specjalnych podkładkach z węglików spiekanych. Do uchwytów wg DIN 2079 z 4 dodatkowymi otworami mocującymi.

Opis techniczny

śruba mocująca płytkę podporową	219861 (TX8)
długość całkowita L_{ges}	63 mm
maksymalna Ø zewn. $D_{maks.}$	178 mm
Ø ostrzy D_c	160 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SE.. 1203..
śruby mocujące płytki skrawające	219862 (25IP; 6 Nm)
płytkę podporową	219860
Ø otworu uchwytu	40 mm

Liczba ostrzy Z	7
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	45 stopni
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice do planowania

Akcesoria

Śruby mocujące	219862
Podkładka z węglików spiekanych	219860
Śruby mocujące	219861